

Garant**Produžetak VHM za držače glodačkih glava s navojnom drškom $\varnothing d = 12$ mm,
Navoj M \times L: M6X70****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301361 M6X70
GTIN	4045197871671
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Produžetak od punog tvrdog metala s antivibracijskim svojstvima, tolerancija drške h6, dugačka i uska izvedba.

Upotreba:

Posebno prikladno za termoskupljajuće stezne držače. Savršena kombinacija standardnih čeličnih produžetaka i Densimet® produžetaka.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	21 mm
\varnothing drške d	12 mm
Navoj M	M6
\varnothing rupe D_1	6,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	70 mm
Vanjski $\varnothing D$	9,8 mm
Prihvat	$\varnothing d = 12$ mm
Unutarje hlađenje	da
Vibracija	prigušeno
Vrsta proizvoda	Produžetak

