

3M Scotch-Brite™

**Brusni filc na čičak SC-DH, Ø 115 mm, Usporedba granulacije: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566915 100
GTIN	4001895969072
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Brusni filc na čičak s pletenom podlogom od tkanine za sigurno prijanjanje čička. S centrom koje je moguće izvaditi za točno pozicioniranje i prijanjanje ploče na brusni tanjur (**cca 50 % smanjena razina vibracije brusnim tanjurom na čičak br. 566965**).

**Upotreba:**

Na kutnim brusilicama s diskom na čičak br. 566960, odnosno 566965.

Za **završnu obradu, matiranje, pretapljanje** s jasnim smanjivanjem neobrađenih dubina kao i za **jednostavne radove čišćenja** (npr. uklanjanje temperaturnih boja) i **poravnjavanja**.

**Napomena:**

Brusni disk na čičak za uvodno brušenje vidi br. **567705 i dalje**.

**Tehnički opis**

Boja	smeđa
Usporedba granulacije	100
Stupanj finoće	grubo
Izvedba	A coarse

Ø ploče	115 mm
Serija	SC-DH
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 115 mm
Oznaka proizvođača	SC-DH
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusno runo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

**Pribor**

Brusni disk s čičkom sCentriranje i navoj M 14 Vanjski Ø  
115 mm

566965 115

Brusni disk s čičkom sNavoj M 14 Vanjski Ø 115 mm

566960 115