



## Klizna stega s hvataljkom dugačko, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370091 4
GTIN	4020772003159
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

- Sila stezanja 30, odn. 49 kN s momentom kod cca 100 Nm.
- Kovan stezni element od legiranog poboljšanog čelika, crno pocinčano.
- Bezstupanjsko podešavanje visine i dužine.
- Niska visina ugradnje.

#### Dio isporuke:

- Osnovni element
- i nosač.
- Utorna matica DIN 508 s pritezним vijkom razreda čvrstoće 12.9.

#### Dodatni pribor:

Tlačni elementi br. 370097.

### Tehnički opis

Visina stezanja h-H	7 - 88 mm
Sila stezanja	49 kN
Putanja V	19 - 165 mm

L	175 mm
B	75 mm
Duljina ključa SW	12 mm
B <sub>1</sub>	25 mm
A	52 mm
Širina T utora	22 mm
Pričvrtni vijak G <sub>1</sub>	M24
A <sub>1</sub>	125 mm
mit visinskim elementom	ne
Pričvrtni vijak G	M20
Tip	764CC
Vrsta proizvoda	Snažni pritezač

---

## Pribor

Visinski elementdugačko za tip 4	370093 4
Tlačni element, otporan na koroziju tip DG	370097 DG
Tlačni element, otporan na koroziju tip DR	370097 DR