



Klizna stega s hvataljkom kratko, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370092 5
GTIN	4020772003135
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Sila stezanja 30, odn. 49 kN s momentom kod cca 100 Nm.
- Kovan stezni element od legiranog poboljšanog čelika, crno pocinčano.
- Bezstupanjsko podešavanje visine i dužine.
- Niska visina ugradnje.

Dio isporuke:

- Osnovni element i nosač.
- T matica DIN 508 s priteznim vijkom kvalitete 12.9.

Dodatni pribor:

Tlačni elementi br. 370095.

Tehnički opis

Pričvrсни vijak G	M12
B ₁	18 mm
Sila stezanja	32 kN
A ₁	78 mm

Duljina ključa SW	8 mm
L	95 mm
Širina T utora	14 mm
B	54 mm
A	36 mm
Visina stezanja h-H	6 - 50 mm
Pričvrtni vijak G ₁	M16
Putanja V	12 - 82 mm
Tip	764Md
Vrsta proizvoda	Snažni pritezač

Pribor

Tlačni element, otporan na koroziju tip DG	370095 DG
Tlačni element, otporan na koroziju tip DR	370095 DR