



Klizna stega s hvataljkom kratko, tip: 6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370092 6
GTIN	4020772004682
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

- Sila stezanja 30, odn. 49 kN s momentom kod cca 100 Nm.
- Kovan stezni element od legiranog poboljšanog čelika, crno pocinčano.
- Bezstupanjsko podešavanje visine i dužine.
- Niska visina ugradnje.

Dio isporuke:

- Osnovni element i nosač.
- T matica DIN 508 s priteznim vijkom kvalitete 12.9.

Dodatni pribor:

Tlačni elementi br. 370096.

Tehnički opis

A ₁	92 mm
L	110 mm
Pričvrсни vijak G ₁	M20
B	60 mm

Duljina ključa SW	10 mm
Sila stezanja	40 kN
B ₁	20 mm
Širina T utora	18 mm
Putanja V	15 - 95 mm
Visina stezanja h-H	6 - 50 mm
Pričvrtni vijak G	M16
A	42 mm
Tip	764Md
Vrsta proizvoda	Snažni pritezač

Pribor

Tlačni element, otporan na koroziju tip DR	370096 DR
Tlačni element, otporan na koroziju tip DG	370096 DG