



## Stezna vilica s protudržaćem, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370115 2
GTIN	4020772079796
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Stega s 2 stezna elementa. Mogućnost okretanja ovisno o primjeni. Tlačni element i protudržać spojeni kako se ne bi izgubili.

#### Prednost:

Varijabilna i brza mogućnost podešavanja udaljenosti od obradka. Nisu potrebne daljnje podloge za postizanje potrebne stezne visine.

#### Dodatni pribor:

Pritezni vijci br. 375300.

Maksimalna sila stezanja do: 40 kN

A: 36 mm

A<sub>2</sub>: 21 mm

H<sub>1</sub>: 0 - 70 mm

visina H<sub>2</sub>: 20 mm

B<sub>2</sub>: 55 mm

### Tehnički opis

visina H <sub>2</sub>	20 mm
B <sub>2</sub>	55 mm
Širina T utora	12 / 14 / 16 / 18 mm
A <sub>2</sub>	21 mm
Tip	2

H <sub>1</sub>	0 - 70 mm
L	150 mm
A	36 mm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Vrsta proizvoda	Stezna vilica

## Pribor

T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1816125	375300 1816125
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 141250	375300 141250
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1212125	375300 1212125
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 6625	375300 6625
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 8880	375300 8880
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 121250	375300 121250
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2824400	375300 2824400
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1616160	375300 1616160
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 202080	375300 202080
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1412200	375300 1412200
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1412100	375300 1412100
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1614100	375300 1614100
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1010100	375300 1010100
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 8850	375300 8850
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1212200	375300 1212200
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 181663	375300 181663
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2020125	375300 2020125
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2824250	375300 2824250
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1614250	375300 1614250
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1614160	375300 1614160
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2020315	375300 2020315

T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2424160	375300 2424160
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2220315	375300 2220315
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 101063	375300 101063
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1616100	375300 1616100
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1412160	375300 1412160
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1412125	375300 1412125
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 101040	375300 101040
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1616125	375300 1616125
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1816250	375300 1816250
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2824160	375300 2824160
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 161663	375300 161663
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1616250	375300 1616250
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 4236250	375300 4236250
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 8832	375300 8832
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2824100	375300 2824100
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2220200	375300 2220200
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1816100	375300 1816100
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1212160	375300 1212160
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 101080	375300 101080
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2020200	375300 2020200
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 141280	375300 141280
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 161463	375300 161463
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 121280	375300 121280
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1212100	375300 1212100
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 222080	375300 222080
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1816160	375300 1816160
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 2220125	375300 2220125
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 161480	375300 161480
T-utorni vijak (10.9. / 8.8.) komplet tip 1614125	375300 1614125