

Dioptrijske zaštitne naočale uvex i-3 add, dioptrija: 2.0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	096570 2.0
GTIN	4031101554778
Razred artikla	04U

Opis

Izvedba:

Moderne zaštitne naočale s **integriranom korekcijom dioptrije**. Rasterećuje oko, primjerice kod čitanja, i istovremeno štiti od mehaničkih opasnosti. Zahvaljujući patentiranoj tehnologiji stakala na donjem dijelu stakla integrirane su **dvije progresivne zone**, koje nimalo ne narušavaju geometriju stakala i optimalano prianjanje. Zahvaljujući prevlaci uvex supravision excellence stakla su **izrazito otporna na ogrebotine i trajno zaštićena od zamagljivanja. Moguće proizvoljno podešavanje nagiba ručki**. Korekcija za +2,0 dpt.

Standard:

EN 166; EN 170

Dio isporuke:

Uključuje mekanu futrolu za naočale s krpicom od mikrovlakana.

Tehnički opis

Materijal stakla naočala	Polikarbonat
Dioptrija	2
Prevlaka stakla	otporno na ogrebotine
Prevlaka stakla	bez zamagljivanja
Prevlaka stakla	otporno na kemikalije
Oznaka stakla	2C-1,2 W 1 FTKN
UV-zaštita	UV400

Seriya	i-3 add
Okvirna oznaka	W 166 FT CE 0196
Karakteristika okvira	podesivi nagib naočalne ručke
Karakteristika okvira	Podesivi podlošci za nos
Karakteristika okvira	Ergonomski okvir
Vrsta proizvoda	Dioptrijske zaštitne naočale

Pribor

Futrola za naočale tip	096930
Zidni držača maramice za čišćenje naočala	096691
Kutija za pohranu	096910