

**Garnitura folija, 5-dijelna 100×500 mm, nehrđajući, debljina: 0,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478755 0,2
GTIN	2050001057594
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnošću. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.

Otporan na koroziju - čelik otporan na koroziju i kiseline, materijal br. 1.4310 (odnosno 1.4301, debljina 0,02 – 0,05 mm), hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, sjajne površine.

Upotreba:

Namještanje alata; **podešavanje** aparata; **izjednačenje** tolerancija; **podlaganje** naprava; **usmjeravanje** strojeva; **uređivanje** kalupa; **namještanje** ležaja; **prilagodba** agregata;

Naknadno podešavanje noževa za rezanje; **usmjeravanje** obradaka itd.

Dio isporuke:

1 pakiranje s 5 listića.

Tehnički opis

Debljina	0,2 mm
Materijal	nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline
Granica odstupanja	±6 µm
Širina folije	100 mm

Duljina folije	500 mm
Atribut imena proizvoda	nehrđajući
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Broj folija	5
Vrsta proizvoda	Podložna folija