

HOLEX**Stezna glava za tešku obradu uska, SK 40, Ø D1: 16 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300788 16
GTIN	4045197871732
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Moment stezanja do 150 Nm pri Ø 12, 300 Nm pri Ø 16 i 400 Nm pri Ø 20. Kvaliteta balansiranja **G2,5 pri 15000 min⁻¹.**

- **Manje trenja zbog igličastog ležaja.**
- **Zaštićeno antikorozivnim premazom.**
- **Otporno na vodu i prašinu.**
- **Vrlo velika sila stezanja povećava vijek trajanja i poboljšava kvalitetu površine.**
- **Fleksibilno područje stezanja s pomoću steznih čahura.**

Prednost:

- **Dug životni vijek alata.**
- **Antivibracijska svojstva.**
- **Velika čvrstoća zahvaljujući ojačanoj jezgri.**
- **Uska konstrukcija zaslužna za minimalno ometanje kontura.**

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom.

Dio isporuke:

Uključujući steznu maticu.

Dodatni pribor:

Stezna čahura br. 309581 – 309582.

Povlačni vijak br. 308600 – 308806.

Strategija rezanja: HPC

Duljina izboja A-dimenzija: 70 mm

Vanjski Ø steznih kliješta D: 38 mm

Odgovarajući ključ za zatezanje br. 309747: S16

Tehnički opis

Vanjski Ø steznih kliješta D	38 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Odgovarajući ključ za zatezanje br. 309747	S16
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	DIN 69871
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 15000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 5 µm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za tešku obradu

Pribor

Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308720 40
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308700 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308660 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 40	308600 40
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308635 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308650 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 40	308605 40

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 29 mm) prikladno za strmi konus 40	308630 40
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 40	308640 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308620 40
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40	308610 40
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 40	308615 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak Mori-Seiki, zabrtvljen, oblik A (L1 = 26 mm) prikladno za strmi konus 40	308625 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Mazak, zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 40M	308670 40M
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 40	308740 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40