



Opružna vaga, maks. mjerno područje: 50cN



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	478900 50CN
GTIN	4045197208101
Razred artikla	42H

Opis

Izvedba:

Čvrsto metalno kućište u praktičnom obliku; lakirano s efektom kovanog željeza. Pregledno podijeljen brojčanik s dvostrukom skalom za mjerenje u oba smjera. S glavnom i povlačnom kazaljkom.

Upotreba:

Za elektrotehniku i finu mehaniku, npr. za postavljanje kontaktnog tlaka opruga releja ili pri kontroli tlaka pucanja na motorima tj. za podešavanje vlačnih ili tlačnih opruga.

Točnost:

$\pm 0,01 \times (\text{mjerno područje} + \text{mjerna vrijednost})$.

Kalibriranje: K1

Mjerno područje: 0,05 - 0,5 N

Vrijednost podjele skale: 1 cN

Duljina tastera L: 29 mm

Ø brojčanika: 36 mm

Tehnički opis

Ø brojčanika	36 mm
Duljina tastera L	29 mm
Mjerno područje	0,05 - 0,5 N
Vrijednost podjele skale	1 cN

Kalibriranje	K1
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Opružna vaga

Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Opružna vaga	018870
Kalibriranje Opružna vaga tip F	027730 F