

**Navoji za cijevi Kontrolna matica - NE-IDE, navoj: G1/2col****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486250 G1/2
GTIN	2050001036322
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A. Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napomena:**

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Ø navoja	20,96 mm
Navoji po colu	14
Navoji	G1/2
Razred tolerancije	A
Kalibriranje	L12
Polje tolerancije	A

Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Vrsta navoja	G
Standard	DIN 228
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

## Usluge

Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60
DAkKS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100