

**Fini navoj Kontrolni prsten - NE IDE 6g, M × korak: 30X1,5****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 486210 30X1,5 |
| GTIN           | 2050001036278 |
| Razred artikla | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

**Upotreba:**

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

**Standard:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Napomena:**

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

**Tehnički opis**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Razred tolerancije | 6g     |
| Navoji             | M30    |
| Nagib navoja       | 1,5 mm |
| Kalibriranje       | L12    |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Vrsta šablone     | Kontrolnik (loš)                     |
| Polje tolerancije | g                                    |
| Standard          | DIN 13                               |
| Vrsta navoja      | MF                                   |
| Kvaliteta         | 6                                    |
| Vrsta proizvoda   | Kontrolni prsten za navoj (odbačeno) |

## Usluge

|  |            |
|--|------------|
| Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm        | 028600 60  |
| DAkkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm | 028640 100 |