

3M Scotch-Brite™

**Brusno runo, 158×224 mm, Struktura runa: 100****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 556000 100    |
| GTIN           | 3134375444491 |
| Razred artikla | 53M           |

**Opis****Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

**Prednost:**

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

**Upotreba:**

Primjenjiv ručno, s ručnim blokom br. 556020 ili na oscilatorskoj brusilici. **Grubo i agresivno:** uklanja hrđu, naletnu hrđu i površinska onečišćenja. Za struganje starih boja, lakova, plast. materijala, gum. dijelova (npr. prije lijepljenja).

**Tehnički opis**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Struktura filca              | 100       |
| Boja                         | crvena    |
| Usporedba granulacije        | 180 - 220 |
| Stupanj finoće               | grubo     |
| 3M oznaka                    | WR-SH     |
| Izvedba                      | A Medium  |
| Udio željeza, sumpora i klor | < 0,1 %   |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| širina                  | 158 mm      |
| Duljina                 | 224 mm      |
| Atribut imena proizvoda | 158×224 mm  |
| Vrsta proizvoda         | Brusno runo |

### Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno                          |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Kamen                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Lakovi                         | prikladno                          |                |         |
| Uni                            | prikladno                          |                |         |
| mokro maksimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| suho                           | prikladno                          |                |         |

### Pribor

|     |        |
|-----|--------|
| Trn | 556030 |
|-----|--------|

Ručni blok

556020