

3M Scotch-Brite™

**Brusno runo, rola, 60 kom Durable Flex, 100×200 mm, Struktura runa: 280****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 556148 280    |
| GTIN           | 8410001134376 |
| Razred artikla | 53M           |

**Opis****Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s brusnim zrnom umetnuto u spoj od sintetičke smole.

**Fleksibilno** visokoučinkovito runo s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivnije brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu. Enormna fleksibilnost** olakšava primjenu na teško dostupnim mjestima.

**Prednost:**

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerno reproduktivna finalna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su ugroženi korozijom.**

**Upotreba:**

Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune. **Srednje / srednje fino:** Univerzalno primjenjiv za uklanjanje letećih čestica hrđe, laganih onečišćenja, obojenja; za naknadno brušenje ranije brušenih ili četkanih površina ili za odmašćivanje i čišćenje prije lakiranja.

**Dio isporuke:**

Rola sa 60 komada perforiranih brusnih runa.

**Tehnički opis**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Stupanj finoće                | srednje fina |
| Usporedba granulacije         | 280 - 360    |
| Struktura filca               | 280          |
| Boja                          | crvena       |
| 3M oznaka                     | DF           |
| Izvedba                       | A Very Fine  |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 %      |
| širina                        | 100 mm       |
| Duljina                       | 200 mm       |
| Atribut imena proizvoda       | 100×200 mm   |
| Vrsta proizvoda               | Brusno runo  |

## Podaci korisnika

|                                | Prikladno za                       | V <sub>c</sub> | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij Mg                    | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                |         |
| INOX                           | prikladno                          |                |         |
| Ti                             | prikladno                          |                |         |
| GG(G)                          | prikladno                          |                |         |
| CuZn                           | prikladno                          |                |         |
| Plastika, GFK                  | prikladno                          |                |         |
| Drvo                           | prikladno                          |                |         |
| Kamen                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                |         |
| Lakovi                         | prikladno                          |                |         |

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Uni              | prikladno                          |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| suho             | prikladno                          |

---

**Pribor**

|            |        |
|------------|--------|
| Trn        | 556030 |
| Ručni blok | 556020 |