

3M Scotch-Brite™

Brusno runo, rola Durable Flex, 100 mm × 10 m, Struktura runa: 1000**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	556085 1000
GTIN	4046719858309
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetičko najlonsko runo s impregniranim brusnim zrnom u vezivu od sintetičke smole.

Fleksibilno visokoučinkovito runo s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivnije brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu. Enormna fleksibilnost** olakšava primjenu na teško dostupnim mjestima.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje odvojenih čestica i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su podložni koroziji.**

Upotreba:

Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune. **Fino / vrlo fino:** za čišćenje osjetljivih površina, za uklanjanje manjih ogrebotina na metalima. Ujedno i za fino/vrlo fino linijsko matiranje čelika i metala koji ne sadrže željezo.

Tehnički opis

Struktura filca	1000
Usporedba granulacije	600 - 1000
Stupanj finoće	vrlo fina
Boja	siva
Izvedba	S Ultra Fine
3M oznaka	DF
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina valjka	100 mm
Duljina valjka	10 m
Atribut imena proizvoda	100 mm × 10 m
Vrsta proizvoda	Valjak s brusnim listovima od filca

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		

Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno

Pribor

Ručni blok	556020
Trn	556030