

3M Scotch-Brite™

Brusno runo, rola, 60 kom Durable Flex, 100×200 mm, Struktura runa: 1000

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	556148 1000
GTIN	8410001134383
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Sintetičko najlonsko runo s brusnim zrnom umetnuto u spoj od sintetičke smole.

Fleksibilno visokoučinkovito runo s **izrazito gustom raspodjelom zrna** u dubinu materijala od vlakana. Specijalni flis omogućuje **agresivnije brušenje, najdulji vijek trajanja bez nakupljanja odvojenih čestica** i još **ravnomjerniju obrađenu površinu. Enormna fleksibilnost** olakšava primjenu na teško dostupnim mjestima.

Prednost:

- **Prilagođava se obliku obratka.**
- **Otvorena struktura sprječava nakupljanje i smanjuje razvoj topline.**
- **Ravnomjerno reproduktivna finalna obrada.**
- **Primjenjivo suho i mokro.**
- **Slobodno od sastojaka koji su ugroženi korozijom.**

Upotreba:

Za ručno čišćenje i finalnu obradu, idealna zamjena za proizvod od čelične vune. **Fino / vrlo fino:** za čišćenje osjetljivih površina, za uklanjanje manjih ogrebotina na metalima. Ujedno i za fino/vrlo fino linijsko matiranje čelika i metala koji ne sadrže željezo.

Dio isporuke:

Rola sa 60 komada perforiranih brusnih runa.

Tehnički opis

Stupanj finoće	vrlo fina
Struktura filca	1000
Usporedba granulacije	600 - 1000
Boja	siva
3M oznaka	DF
Izvedba	S Ultra Fine
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
širina	100 mm
Duljina	200 mm
Atribut imena proizvoda	100×200 mm
Vrsta proizvoda	Brusno runo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		

Uni	prikladno
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno

Pribor

Ručni blok	556020
Trn	556030