

Fini navoj Kontrolni prsten - NE IDE 6g, M × korak: 42X1,5**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	486210 42X1,5
GTIN	2050001039019
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.

Izvedba prema **DIN 2279 – 2299**.

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Tehnički opis

Razred tolerancije	6g
Navoji	M42
Nagib navoja	1,5 mm
Kalibriranje	L12

Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije	g
Vrsta navoja	MF
Standard	DIN 13
Kvaliteta	6
Vrsta proizvoda	Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Usluge

DAkkS kalibriranje	Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm	028640 100
Kalibriranje	Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm	028600 60