

**Navoji za cijevi Kontrolna matica - NE-IDE, navoj: G1.1/4col****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 486250 G1.1/4 |
| GTIN           | 2050001036353 |
| Razred artikla | 48B           |

**Opis****Izvedba:**

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2. Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A. Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

**Standard:**

**DIN EN ISO 228**

**Napomena:**

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

**Tehnički opis**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Ø navoja           | 41,91 mm         |
| Razred tolerancije | A                |
| Navoji po colu     | 11               |
| Navoji             | G1.1/4           |
| Kalibriranje       | L12              |
| Vrsta šablone      | Kontrolnik (loš) |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Polje tolerancije | A                                    |
| Standard          | DIN 228                              |
| Vrsta navoja      | G                                    |
| Vrsta proizvoda   | Kontrolni prsten za navoj (odbačeno) |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| DAkS kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 100 mm | 028640 100 |
| Kalibriranje Kontrolna matica za navoje maks. Ø 60 mm       | 028600 60  |