

**Garnitura folija, 5-dijelna 100×500 mm, nehrđajući, debljina: 0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478755 0,8
GTIN	2050001057655
Razred artikla	48B

**Opis****Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosi. Označena debljina folije. Čuva se u čvrstim kutijama.

**Otporan na koroziju** - čelik otporan na koroziju i kiseline, materijal br. 1.4310 (odnosno 1.4301, debljina 0,02 – 0,05 mm), hladno valjan, tvrdoće čelika za opruge, sjajne površine.

**Upotreba:**

**Namještanje** alata; **podešavanje** aparata; **izjednačenje** tolerancija;<BR/>**podlaganje** naprava; **usmjeravanje** strojeva; **uređivanje** kalupa; <BR/>**namještanje** ležaja; **prilagodba** agregata;

**Naknadno** podešavanje <BR/>noževa za rezanje; **usmjeravanje** obradaka itd.

**Dio isporuke:**

1 pakiranje s 5 listića.

**Tehnički opis**

Debljina	0,8 mm
Materijal	nehrđajući čelik otporan na koroziju i kiseline
Granica odstupanja	±13 µm
Širina folije	100 mm

Duljina folije	500 mm
Atribut imena proizvoda	nehrđajući
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Broj folija	5
Vrsta proizvoda	Podložna folija