

**Opružna vaga, maks. mjerno područje: 10N****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478900 10N
GTIN	4045197208149
Razred artikla	42H

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto metalno kućište u praktičnom obliku; lakirano s efektom kovanog željeza. Pregledno podijeljen brojčanik s dvostrukom skalom za mjerenje u oba smjera. S glavnom i povlačnom kazaljkom.

**Upotreba:**

Za elektrotehniku i finu mehaniku, npr. za postavljanje kontaktnog tlaka opruga releja ili pri kontroli tlaka pucanja na motorima tj. za podešavanje vlačnih ili tlačnih opruga.

**Točnost:**

$\pm 0,01 \times (\text{mjerno područje} + \text{mjerna vrijednost})$ .

**Tehnički opis**

Ø brojčanika	72 mm
Duljina tastera L	48 mm
Mjerno područje	1 - 10 N
Vrijednost podjele skale	0,2 N
Kalibriranje	K1
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Opružna vaga

## Usluge

KalibriranjeOpružna vaga tip F

027730 F