



## Set digitalnih unutarnjih mikrometara u 3 točke, mjerno područje: 6-12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428841 6-12
GTIN	7630041117264
Razred artikla	45A

### Opis

#### Izvedba:

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom principu (**bez grešaka** prvog reda). Samocentrirajuće i poravnavajuće. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani **CAPA  $\mu$  mjerni sustav**. Mjerne površine od kaljenog čelika (HV30–770).

#### Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 428830, produžetak br. 428802 prsteni za namještanje.

#### Dodatni pribor:

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

#### Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

### Tehnički opis

Mjerno područje	6 - 12 mm
-----------------	-----------

Broj prstenova za namještanje	2
Broj mjernih glava	3
Prsten za namještanje Ø	8 / 10 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 6-12 mm

020550 6-12

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm

484030 7

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 11 mm

484030 11

Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 8-10 mm

428830 8-10

Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 6-8 mm

428830 6-8

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 10-12 mm	428830 10-12
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 1/100	428802 1/100