



Set digitalnih unutarnjih mikrometara u 3 točke, mjerno područje: 11-20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428841 11-20
GTIN	7630041117271
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom principu (**bez grešaka** prvog reda). Samocentrirajuće i poravnavajuće. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani **CAPA μ mjerni sustav**. Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5–2300).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 428830, produžetak br. 428802 prsteni za namještanje.

Dodatni pribor:

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Tehnički opis

Mjerno područje	11 - 20 mm
-----------------	------------

Broj prstenova za namještanje	2
Broj mjernih glava	3
Prsten za namještanje Ø	11 / 15 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 10-20 mm	020550 10-20
-----------------------------------------------------------------------	--------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 17-20 mm	428830 17-20
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 2/150	428802 2/150

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 14-17 mm	428830 14-17
Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 11-14 mm	428830 11-14
Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 2/500	428802 2/500