



Set digitalnih unutarnjih mikrometara u 3 točke, mjerno područje: 40-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428841 40-100
GTIN	7630041117295
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalni unutarnji mikrometar u 3 točke za **precizno mjerenje** provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom principu (**bez grešaka** prvog reda). Samocentrirajuće i poravnavajuće. Jednostavno, direktno očitavanje zahvaljujući digitalnom zaslonu izrazitog kontrasta. Patentirani **CAPA μ mjerni sustav**. Mjerne površine prevučene titanovim nitridom (TIN) (HV5–2300).

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 428830, produžetak br. 428802 prsteni za namještanje.

Dodatni pribor:

Prstenovi za namještanje br. 484030, produžeci br 428802, podatkovni kabel, bežični odašiljač br. 498921, bežični adapter br. 498924.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	3
-------------------------------	---

Prsten za namještanje Ø	50 / 70 / 90 mm
Mjerno područje	40 - 100 mm
Broj mjernih glava	6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 54
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 40-100 mm	020550 40-100
--	---------------

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/500	428802 4/500
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 65 mm	484030 65
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm	484030 75
	428830 90-100

Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 90-100 mm

Produžetak za unutarnji mikrometar IMICRO tip 4/150

428802 4/150

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm

484030 85

Digitalni unutarnji mikrometar IMICRO s tri točke mjerno područje 40-50 mm

428830 40-50

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 95 mm

484030 95

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032

081560 CR2032