

**Garant****CC.T 060202, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260050 HB7035-1
GTIN	4045197873668
Razred artikla	21G

**Opis**

CCMT 060202 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Tolerancija: MF  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr

Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje