

Garant**CC.T 060202, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260140 HB7035-1
GTIN	4045197873675
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v _c glavna primjena	100 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a _p	0,2 - 4 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje