

Garant
CCMT 09T308, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 09T308 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SS
 Tolerancija: MF
 Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Vrsta	HB7035-1
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje