

Garant**CC.T 09T308, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje