

Garant**CCMT 120408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260066 HB7035-1
GTIN	4045197873781
Razred artikla	21G

Opis

CCMT 120408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: MF
Dubina reza a_p : 0,2 - 2,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	MF
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje