

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250060 HB7035-1
GTIN	4045197873866
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7035-1
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje