

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7035-1**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250322 HB7035-1
GTIN	4045197873880
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SG
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Kutni radijus	0,8 mm

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje