

Garant**CNMG 120416, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120416 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7035-1
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	SG
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P

Kutni radijus	1,6 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120416
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje