

Garant**CNMG 160608, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P

Vrsta	HB7035-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje