

Garant
CNMG 160608, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250334 HB7035-1
GTIN	4045197873941
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160608 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SG
 Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
 Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Lomač odvojenih čestica	SG
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje