

Garant
CNMG 160616, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160616 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
 Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Kutni radijus	1,6 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	P

Vrsta	HB7035-1
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje