

Garant**CNMG 190616, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250174 HB7035-1
GTIN	4045197873996
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 190616 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 8 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SM
Kutni radijus	1,6 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje