

Garant
CNMM 120408, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SR
 Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
 Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Vrsta	HB7035-1
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	SR

Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje