

Garant
CNMM 120412, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250453 HB7035-1
GTIN	4045197874047
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 120412 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SR
 Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
 Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SR
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	1,2 mm

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120412
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje