

**Garant**
**CNMM 160612, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250458 HB7035-1
GTIN	4045197874054
Razred artikla	21G

### Opis

CNMM 160612 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
 Lomač odvojenih čestica: SR  
 Dubina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 260 m/min

### Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	SR
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	2 - 10 mm
Kutni radijus	1,2 mm

Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160612
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje