

Garant**CNMM 190616, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250464 HB7035-1
GTIN	4045197874078
Razred artikla	21G

Opis

CNMM 190616 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SR
Dubina reza a_p : 2 - 10 mm
Posmak f : 0,4 - 1,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 260 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Posmak f	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza a_p	2 - 10 mm
Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SR

Kutni radijus	1,6 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190616
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje