

**Garant****CNMM 190624, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250466 HB7035-1
GTIN	4045197874085
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMM 190624 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 260 m/min

**Tehnički opis**

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza $a_p$	2 - 10 mm
Lomač odvojenih čestica	SR
Vrsta	HB7035-1
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto

Kutni radijus	2,4 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190624
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje