

Garant**DC.T 070202, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260449 HB7035-1
GTIN	4045197874108
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7035-1
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje