

Garant**DC.T 070204, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe | 260452 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874122 |
| Razred artikla | 21G |

Opis

DC.T 070204 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|------------------|
| Glavna primjena | P |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Vrsta | HB7035-1 |
| Lomač odvojenih čestica | SM |
| Uvjetovanost reza | jako isprekidano |
| Posmak f | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 2,5 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza v_c glavna primjena | 100 - 320 m/min |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | HM |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Tolerancija | M |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |