

Garant**DC.T 11T302, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	jako isprekidano

Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje