

Garant**DC.T 11T308, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,2 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Lomač odvojenih čestica	SS
Vrsta	HB7035-1

Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje