

Garant
DC.T 11T308, Vrsta: HB7035-1


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
 Lomač odvojenih čestica: SM
 Tolerancija: M
 Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	jako isprekidano
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	SM

Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje