


Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 350 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min

Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje