

Garant**DNMG 110404, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Razred artikla	21G

Opis

DNMG 110404 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 320 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 320 m/min
Lomač odvojenih čestica	SM
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr

Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje