


**Garant****DNMG 110408, Vrsta: HB7035-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250654 HB7035-1
GTIN	4045197874214
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
Lomač odvojenih čestica: SS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 350 m/min

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	SS
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7035-1
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 350 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje