

**Garant**
**DNMG 150612, Vrsta: HB7035-1**


### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Razred artikla	21G

### Opis

DNMG 150612 HB7035-1 Vrsta: HB7035-1  
 Lomač odvojenih čestica: SM  
 Tolerancija: M  
 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

### Tehnički opis

Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7035-1
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr

Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje