

**Garant**
**KNUX 160405R, Vrsta: HB7035-1**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Razred artikla	21G

## Opis

KNUX 160405R HB7035-1 Vrsta: HB7035-1

Lomač odvojenih čestica: SM

promjer lomača: 2,2 mm

 Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr

 Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 320 m/min

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 320 m/min
Vrsta	HB7035-1
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,5 mm
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
promjer lomača	2,2 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160405R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje